


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡3mm	
2	黑色	镀锡3mm	
3	黄色	镀锡3mm	
4	绿色	镀锡3mm	
5	蓝色	镀锡3mm	
6	白色	镀锡3mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1251H-06-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X1251T-PSN (端子)	6PCS	
3	线缆Cable	UL1007/28AWG. 红. 黑. 黄. 绿. 蓝. 白色	6PCS	裁线长度: 100mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE			DRAWING NO.		
APPROVED		DATE			X1502T-PSN-A28RBYWGL-L100-T3		