



二合一维修系统

强强联手 拆焊无忧



QUICK 709Pro



微 信 公 众 号

www.quick-global.com



▼ 特点

- 搭载高清全视角彩色液晶显示屏，温度、风量等参数以直观可视化界面呈现。
- 融合焊台与风枪双重功能于一体，采用独立控温系统，满足多样化焊接需求。
- 配备数字式温度校准功能，告别繁琐复杂的校准流程，让专业焊接变得触手可及。
- 烙铁手柄符合人体工程学原理，轻巧便携，同时兼容多款长寿命通用烙铁头，适配不同焊接场景。
- 风枪具备智能休眠功能，闲置时自动进入低功耗状态，减少能源消耗。
- 独立开关设计，可单独控制风枪开启与关闭，无需频繁插拔电源，操作便捷又节能。


▼ 常规配件




▼ 按键功能说明



+键—键 ▲键
同时长按，打开/关闭休眠



—键▲键
同时长按，打开/关闭风枪加热
开机默认加热状态




+键▼键
同时长按，摄氏华氏切换


电源键

关电源→同时按▲▼开电源→密码设置


▼ 主界面功能说明




风枪、焊台正常工作




风枪休眠、焊台正常工作




风枪、焊台功能关闭



风枪加热打开、关闭



休眠打开、关闭



密码功能打开、关闭

▼ 产品参数

型 号	709Pro
功 率	1350W Max(焊台 70W)
显示类型	LCD液晶显示
工作电压	220V AC
焊台温度范围	100~480°C
风枪温度范围	100~500°C
风枪温度稳定度	±5°C (静止空气没有负载)
焊台温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)
流 量	50L/min (Max)
风量档位	1~100 级
环境温度	0~40°C
焊咀对地电势	<2mV
焊咀对地电阻	<2Ω
外形尺寸	180*210*131mm
重 量	约 3.3 Kg