







RoHS



REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严亮	杜江	李永锋	2021-1-15

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Cnnecter Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf (MIN)

原材料:Matorial:

- 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermaplastics,
- 端子>Contact:Copper Alloy C2680
- 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀30U”(MIN) 镍, 焊接区域镀锡80-120U”, 接触点镀金


- 外壳:Shell:
外壳四周镀50U”(MIN) 镍

Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT	(MM)	ORIGINAL DATA		TITLE	
X.	±0.55	2021-1-15		USB A/F 10.0侧插短体PBT白胶直边	
X.X	±0.35	DWG.			
X.XX	±0.25	严亮			
X.XXX	±0.15	CKD.		PART NO.	SCALE
ANGEL	±2°	杜江		USB-DIP-001	1:1
3RD.ANGLE'S		APPD.		DWG NO.	SIZE
		李永锋		USB-DIP-001	A4
				SHEET	REV.
				1/2	A

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15




③

三、

- 1) 一个纸箱可放置5000PCS成品；
- 2) 装箱，封箱。
- 3) 若有未装满之零数箱，必须用异物塞满；
- 4) 针对于包装方式若某些客户有特殊要求，按客户要求包装，但是务必提前知会各个部门。

二、

- 1) 每盘5+上盖，并用PE膜缠绕3-6周为一扎。共10扎、500*10=5000PCS
- 2) 缠绕PE膜可依照客户要求，缠绕“十”字型、“=”字型、“井”字型。
- 3) 每捆依照客户要求贴物料标签。




②

四、

- 1) 标签张贴在纸箱的左上方。

一、

- 1) 将成品一一放入吸塑盘内，依同一方向放入；
- 2) 包装时，如图所示方向放入；
- 3) 一个真空盘内放100pcs成品。



成品摆放方式

①

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM) X. ±0.55 X.X ±0.35 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 ANGEL ±2'	3RD.ANGLE'S 	ORIGINAL DATA 2022-04-15		TITLE USB AF 侧插短体10.0 包装图	
		DWG. 钟 林			
		CKD. 陈晓军		PART NO. USB-DIP-001	SCALE 1:1 A4
		APPD. 黄河勇		DWG NO. USB-DIP-001	SHEET 2/2 REV. A