



二合一维修系统

强强联手 拆焊无忧



QUICK 707Pro



微 信 公 众 号

www.quick-global.com

▼ 特点

- 彩色液晶屏, 实时显示温度、风量等参数, 数据清晰直观, 操作更精准。
- 焊台风枪一体集成, 无需切换设备, 满足焊接、拆焊等多种作业需求, 节省工作台空间。
- 风枪自带磁控感应休眠(按实际使用场景可关闭)和智能冷却功能, 延长使用寿命。
- 人体工学手柄, 可选配多款烙铁头和风咀, 轻松应对不同焊接需求。
- 可单独关闭焊台或风枪加热功能, 按需使用不浪费能源。

▼ 常规配件




▼ 按键功能说明

左▲左▼

主界面, 同时长按, 开启/关闭风枪功能
校准界面, 同时长按, 风枪温度校准确认键

左▼右▼

同时长按, 风枪温度校准



左▲右▲


同时长按, 焊台温度校准

右▲右▼

主界面, 同时长按, 可开启/关闭焊台功能
校准界面, 同时长按, 焊台温度校准确认键


风量旋钮

顺时针风量+ / 逆时针风量-




左▲左▼右▲

同时短按, 打开/关闭休眠



左▼右▲

同时短按, 打开/关闭风枪加热
开机默认加热状态




左▲右▼

同时短按, 摄氏华氏切换


电源键

关电源→同时按右▲▼开电源→密码设置


▼ 主界面功能说明




风枪、焊台正常工作




风枪休眠、焊台正常工作




风枪、焊台功能关闭



风枪加热打开



风枪加热关闭 (冷风模式)



密码功能打开、关闭

▼ 产品参数

型 号	707Pro
功 率	800W (焊台 70W)
显 示 类 型	LCD液晶显示
工 作 电 压	220V AC
焊 台 温 度 范 围	100~480°C
风 枪 温 度 范 围	100~500°C
风 枪 温 度 稳 定 度	±5°C (静止空气没有负载)
焊 台 温 度 稳 定 度	±2°C (静止空气没有负载)
流 量	30L/min (Max)
风 量 档 位	1~100 级
环 境 温 度	0~40°C
焊 咀 对 地 电 势	<2mV
焊 �咀 对 地 电 阻	<2Ω
外 形 尺 寸	98*179*150mm
重 量	约 2.6 Kg