

CMP8

所属分类：功率继电器

产品咨询

特性

尺寸(低外壳):31.8×27.4×19.8(mm)
尺寸(高外壳):31.8×27.4×27.7(mm)
30A触点切换能力
触点与线圈介质耐压2.5KV
印制板式和快连接式
具有二种外壳类型：低外壳和高外壳

认证

UL US NO.E164730

CQC NO.CQC08002027613

NO.50125643

NO.40009646



相关产品




CMP7



F6




CMP6



HCPT

点击加载更多

命名规则




规格说明

触点参数		
触点形式	A—组常开，C—组转换	
触点材料	Ag Alloy	
触点负载	A型：30A 250VAC/24VDC C型：NO:20A 250VAC/24VDC NC :15A 250VAC/24VDC	
接触电阻	Max.100mΩ(6VDC 1A)	
负载	最大切换电压	250VAC/28VDC
	最大切换电流	30A
	最大切换功率	7,500VA,560W
	最小切换电压电流	5VDC,100mA
寿命	电寿命	100,000次
	机械寿命	10,000,000次

线圈参数	
额定线圈功率	900mW

性能参数		
绝缘电阻	Min.1000MΩ 500VDC	
介质耐压	触点与触点间	1,500VAC,1min
	触点与线圈间	2,500VAC,1min
吸合时间	Max.15ms	
释放时间	Max.10ms	
工作环境温度	-40℃ to +85℃	
相对湿度	35~95%RH,+40℃	
冲击	强度	1,000m/s
	稳定性	100m/s
振动	强度	10~55Hz,1.5mm双振幅
	稳定性	10~55Hz,1.5mm双振幅
重量	低外壳产品：约29.0g 高外壳产品：约31.0g	

外形、接线、安装孔位图



产品包装规格

产品型号	内包装方式	纸箱规格 长×宽×高(mm)	总数量(只)	净重(Kg)	毛重(Kg)
CMP8	50只/盒	438×345×241	500/箱	14.5	15.5