



产品编码规则

S	D	A	2	R	7	L	4	7	4	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

特殊代码：直径+高度，或无特殊设计时以0000补足

容量代码：三位阿拉伯数字:474表示 $47 \times 10^4 \mu\text{F}$ (0.47F);
105表示 $10 \times 10^5 \mu\text{F}$ (1F) ; 156表示 $15 \times 10^6 \mu\text{F}$

引脚代码：L引线式；M模组型；
V表面贴装型；S牛角型；Z径向型

电压代号：工作电压:2R7表示2.7V；3R8表示3.8V；
3R0表示3.0V；5R5表示5.5V

产品代号：产品系列代码



SDA


- ◆卷绕型2.7V标准品
- ◆70℃ 1000小时产品
- ◆高能量、大功率、充放电循环寿命长
- ◆符合RoHS、REACH指令对应



主要技术参数

项目	特性	
温度范围	-40~+70℃	
额定使用电压	2.7V	
静电容量范围	-10%~+30%(20℃)	
温度特性	静电容变化率	$ \Delta c/c(+20^{\circ}\text{C}) \leq 30\%$
	ESR	规格值的4倍以下(-25℃环境中)
耐久性	在+70℃连续施加额定电压(2.7V)1000小时后，返回20℃进行测试时，满足以下项目	
	静电容变化率	初始值的±30%以内
	ESR	初始标准值的4倍以下
高温储存特性	在+70℃无负荷放置1000小时后，返回20℃进行测试时，满足以下项目	
	静电容变化率	初始值的±30%以内
	ESR	初始标准值的4倍以下
耐湿特性	在+25℃ 90%R.H下连续施加额定电压500小时后，返回20℃进行测试时，满足以下项目	
	静电容变化率	初始值的±30%以内
	ESR	初始标准值的3倍以下

外观尺寸



$L \leq 16$	$\alpha = 1.5$
$L > 16$	$\alpha = 2.0$

D	8	10	12.5	16	18	22
d	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
F	3.5	5	5	7.5	7.5	10

标准品一览表

系列	额定电压(V)	静电容量(F)	产品尺寸ΦD×L(mm)	ESR(mΩ/20℃, 交流1kHz)	72h漏电流(μA)	持续电流(A)	峰值电流(A)	储存能量(J)	产品编号
SDA	2.7	1	8×11.5	180	3	0.26	1.06	3.6	SDA2R7L1050812
	2.7	2	8.0×13	160	4	0.49	1.82	7.3	SDA2R7L2050813
	2.7	3.3	8.0×20	95	6	0.81	3.03	12.0	SDA2R7L3350820
	2.7	3.3	10.0×13	90	6	0.82	3.08	12.0	SDA2R7L3351013
	2.7	5	8.0×25	85	10	1.20	4.12	18.2	SDA2R7L5050825
	2.7	5	10.0×20	70	10	1.22	4.43	18.2	SDA2R7L5051020
	2.7	7	10.0×20	70	14	1.65	5.45	25.5	SDA2R7L7051020
	2.7	10	10.0×25	60	20	2.29	7.11	36.5	SDA2R7L1061025
	2.7	10	12.5×20	50	20	2.35	7.71	36.5	SDA2R7L1061320
	2.7	15	12.5×25	40	30	3.43	10.66	54.7	SDA2R7L1561325
	2.7	25	16.0×25	27	50	5.61	16.77	91.1	SDA2R7L2561625
	2.7	50	18.0×40	18	100	10.63	28.72	182.3	SDA2R7L5061840
	2.7	70	18.0×50	18	140	13.72	32.70	255.2	SDA2R7L7061850
	2.7	100	22×45	16	160	18.24	39.71	364.5	SDA2R7L1072245
	2.7	160	22×55	14	180	25.84	49.54	583.2	SDA2R7L1672255