




MID:A




MID:B




Specifications:

1. Rated Voltage : 125V AC/DC
2. Rated Current : 2A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance: 50mΩ (MAX.)
5. Insulation Resistance: 100mΩ (MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C ~ +85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C ~ +70°C;



PIN数	MID.A	MID.B	MID.C
2P	8.00	2.00	2.00
3P	10.00	4.00	4.00
4P	12.00	6.00	6.00
5P	14.00	8.00	8.00
6P	16.00	10.00	10.00



③	端子	黄铜H65	镀亮锡	6PCS
②	固定片	黄铜H65	镀亮锡	2PCS
①	塑胶主体	LCP	本色	1PCS
序号	配件名称	材质	电镀/颜色	数量

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: HX-PH2.0-2AWB		
DECIMALS:	ANGLES	Drawn:	PART NO. WF003-LT200~~~	
X. ±0.15	X'. ±2°	Checked:	SCALE 1:8	
X.X ±0.10	X.X' ±1°	Approved:	UNIT: mm	PROJ. ( )
X.XX ±0.05	X.XX' ±0.5°	罗小春	SHEET: 1 OF 1	REV. A
X.XXX ±0.03		CUSTOMER COPY		

深圳市韩下电子有限公司



® 深圳市韩下电子有限公司  
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd  
Tel: 0755-23086569

## 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码

Material code:

---

产品名称 Project:

针座

---

规格型号 Part No:

HX-PH2.0-2AWB

---

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	