



Specifications:

1. Rated Voltage : 125V AC/DC
2. Rated Current : 2A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance: 50mΩ (MAX.)
5. Insulation Resistance: 100mΩ (MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C ~ +85°C
7. Operation Temperature Range: -25°C ~ +70°C



PIN数	MID.A	MID.B	MID.C
2P	1.50	6.00	1.50
3P	3.00	7.50	3.00
4P	4.50	9.00	4.50
5P	6.00	10.50	6.00

(3)	端子	黄铜H65	镀亮锡	5PCS
(2)	固定片	黄铜H65	镀亮锡	2PCS
(1)	塑胶主体	LOP	本色	1PCS
序号	配件名称	材质	电镀	颜色
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				TITLE: HX-ZH1.5-5AWB
DECIMALS:	ANGLES	Drawn: 黄彬	PART NO. WF006-LT1500x-02	
X. ± 0.15	X'. $\pm 2^\circ$	Checked: 张伟	SCALE: 1:8	UNIT: mm
X.X ± 0.10	X.X' $\pm 1^\circ$	Approved: 罗小春	SHEET: A4	PROJ. REV. A
X.XX ± 0.05	X.XX' $\pm 0.5^\circ$		1 OF 1	
X.XXX ± 0.03				CUSTOMER COPY

 深圳市韩下电子有限公司



® 深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码

Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-ZH1.5-5AWB

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	