




REVISIONS								
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN	CHECKED	APPROVED	
A	N/A		INITIAL RELEASE					



P.C.B LAYOUT





Note:

1. Material:

- 1.1 Housing: High temperature thermoplastic with g.f, UL94v-0
- 1.2 Contact: copper alloy, $t=0.20\text{mm}$
- 1.3 Shell: copper alloy, $t=0.25\text{mm}$

2. Specification:

- 2.1 Current rating: 1.0A Max
- 2.2 Dielectric withstanding voltage: 100V(AC) for 1 min.
- 2.3 Contact resistance: $50\text{m}\Omega$ Max.
- 2.4 Insulation resistance: $100\text{m}\Omega$ min.
- 2.5 Total mating force: 3.57 Kgf Max.
- 2.6 Total unmating force: 1.0 Kgf Min. 0.81~2.05 Kgf Min. after 3,000 insertion/extraction cycles
- 2.7 Temperature range: $-30^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$



MEASURE POINT:
QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINT



UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.20
X.x ± 0.10
X.xx ± 0.05
X.xxx ± 0.03
ANGULAR $\pm 3^{\circ}$



深圳市首韩科技有限公司

DESIGN	李春风	DATE	2020.6.15
CHECKED	钟华华	DATE	2020.6.15
APPROVED	罗孝金	DATE	2020.6.15
PART NO.			
DRAWING NO.			

TITLE:	
MICRO 6.4ZB5.0 WZ	
REV.: A	SCALE: 1:1
SIZE: A4	SHEET: 1/1
UNIT: mm	



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码

material code:

产品名称 Project:

Micro USB

规格型号 Part No:

MICRO 6.4ZB5.0 WZ

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	



1. 物料明细:

1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0

1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 $1\mu''$

1.3. 外壳部分: C2680, 外壳镀镍底 $50\mu''$, 镀锡 80μ

2. 工作条件:

2.1. 工作电流: 1.0Ampere

2.2. 使用温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

3. 电气性能部分

序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	$50\text{m}\Omega$ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	$100\text{M}\Omega$ MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	100V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A

4. 机械性能部分

4.1	插入力	3.57kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 $25\text{mm}/\text{分}$ 速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	1.0kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 $25\text{mm}/\text{分}$ 速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5kgf MIN	接触 PIN 以 $25\text{mm}/\text{分}$ 速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: $0.7\sim 1.8\text{kgf}$	以每小时 600 次匀速插拔产品 3000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10^{-6} 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ , 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A

5. 环境性能部分

5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 $235\pm 5^{\circ}\text{C}$ 锡炉中浸泡 5 ± 0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 $100\text{m}\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 $100\text{M}\Omega$ MIN	将产品置于 85°C 的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 $100\text{m}\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 $100\text{M}\Omega$ MIN	将产品置于 -40°C 的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 $100\text{m}\Omega$ MAX 3. 绝缘阻抗 $100\text{M}\Omega$ MIN	将产品置于温度为 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$, 湿度为 $90\sim 95\text{RH}$ 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 $50\text{m}\Omega$ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A

5.6

耐焊接性

- 外观无明显变色、起泡;
- 焊脚吃锡平滑

建议回焊曲线:

