


产品图片	Features 产品特性	App lication 应用
 SOP4	●Contact Form 触点形式 1a ●Load Voltage 输出电压 100V ● Load Current 输出电流 1.25A ●Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA	●Automatic Test Equipment 自动检测设备 ●Telephone Equipment 通信设备 ●Sensing Equipment 传感设备 ●Security Equipment 安全设备 ●I/O Modules I/O 模块 ●Modem 调制解调器


Type 种类

Output rating 输出额定		Marking mode I 标刻型号	Part No. 订货型号
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		
100V	1.25A	SPY215S	SPY215S


Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图



Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目			Symbol 符号	SPY215S
Operating Temperature 工作温度			T_{OPR}	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 储存温度			T_{STG}	-40°C ~ +100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I_F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I_{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V_R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P_{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V_L	100V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I_L	1.25A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I_{PEAK}	3A
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P_{OUT}	350mW
Total Power Dissipation 总功耗		MAX. 最大值	P_T	400mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		MAX. 最大值	$V_{I/O}$	1500Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		MAX. 最大值	$V_{I/O}$	3750Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目			Symbol 符号	SPY215S	Condi tions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V_F	1.3V	$I_F=10mA$
		MAX. 最大值		1.5V	
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	$I_{F\ ON}$	0.5mA	
		MAX. 最大值		3mA	
	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	$V_{F\ OFF}$	0.7V	
Output 输出	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值	R_{ON}	0.13 Ω	$I_F=5mA, I_L=100mA,$ within 1 sec.
		MAX. 最大值		0.25 Ω	
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I_{LEAK}	1 μA	$V_L=Rating$
	Output Capacitance 输出端容量	TYP. 典型值	C_{OUT}	115pF	$V_L=0V, f=1MHz$
Timeparameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T_{ON}	1ms	$I_F=5mA, I_L=100mA$
		MAX. 最大值		3ms	
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T_{OFF}	0.06ms	
		MAX. 最大值		0.3ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	MIN. 最小值	$R_{I/O}$	1000M Ω	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	$C_{I/O}$	0.8pF	f=1MHz

Reference Data 参考数值 (SPY215S)

