


1	2	3	4	5	6
技术要求					
1: 外观要求					
1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。					
1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。					
2: 电气性能:					
2-1. 额度电流: 1.0A					
2-2. 额定电压: 125V					
2-3. 耐 电 压: 250V					
2-4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$					
2-5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$					
3: 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$					
1	2	3	4	5	6

RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT(TOP VIEW)



>20		$\pm 0.25$		序号	材料名称	数量	材质	镀涂		REMARK				
>10≤20		$\pm 0.2$		①	圆针	n	黄铜	高温亮锡		GP PASS				
>3≤10		$\pm 0.15$		②	塑件	1	LCP	/		GP PASS				
3≤		$\pm 0.1$		③	焊片	2	黄铜	高温亮锡		GP PASS				
尺寸范围		公差		④	吸附盖	1	/	/		GP PASS				
设计	黄彬													
审核	张伟													
批准	罗小春													
单位: mm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													

**汉下** <sup>®</sup> 深圳市汉下电子有限公司