

1

2

3

4

5


6

7

8

技术要求/ Specifications

- 不得有毛刺，变形等缺。
- 电气参数：300V 20A
- 接线柱材质：黄铜
- 五角星符号的是重点管控尺寸
- 产品扭力：电批扭力15kg，手工扭力18kg



深圳捷永通科技有限公司

>120				±0.50	ANGLE	±1°	TYPE NO.	名称: 半圆铜柱	
>30~120				±0.30			JYTH556310-199A		
>6~30				±0.20			APPD:	图号: DW129-0	
0~6				±0.10			CKD:	SCALE: FULL H:1/PAGE: 1/1 UNIT: mm[inch]	
MATERIAL: 材质:	H59	W.T. 重量:	DR. 设计:	程立峰	REVISION: REV.: Rc	REVISION: REV.: Rc	REVISION: REV.: Rc	REVISION: REV.: Rc	

REV. 版次	ECN.NO. ECN.编号	REVISE.NO. 处数	REVISER 修订者	APPD. 核准
Rc	修改螺丝孔定尺寸，3.0改成2.5	25		