




Y	4	3	2-179960-3
	4	2	7-179960-2
	4	2	2-179960-2
X	4	3	1-179960-3
	4	2	6-179960-2
	4	2	1-179960-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)
PC 基板厚: 3.2 ± 0.1
6,7-179960-2 ONLY

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)
PC BOARD THICKNESS: 3.2 ± 0.1
6,7-179960-2 ONLY

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

			 TE Connectivity		
WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME 6極 1列 垂直タイプ ヘッダー アッシー		
mm (AWG -)		mmφ	6 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y		
MATERIAL		FINISH	<DYNAMIC D-5200>		
SEE NOTE		SEE NOTE	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
注記参照		注記参照	10mm ±0.3		
DR. 14/APR/95		DE. 14/APR/95	10mm 30mm ±0.35		
Y.Ishikawa		Y.Ishikawa	30mm 100mm ±0.4		
CHK. 17/APR/95		APP. 17/APR/95	角 度 ±3°		
S.Manabe		S.Manabe	SIZE LOC NUMBER		
			A3 J C=179960		
			SCALE 1-1 REV. E2 SHEET 1 OF 1		