


修订	变更描述	变更单号	签名	日期

8	密 封 圈	硅 橡 胶		1	
7	螺 套	HPb59-1	镍	1	
6	卡 环	弹簧钢		1	
5	压接管	HPB59-1	镍	1	
4	外 壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	接 触 头	HPb59-1	镍	1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
 - 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: $\geq 0.56\text{ N}$
 - 7、轴向保持力: $\geq 26.7\text{ N}$
 - 8、机械寿命: $\geq 500\text{ 次}$
 - 9、温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
 - 10、接触电阻: 外导体间 $<0.2\text{m}\Omega$, 内导体间 $<1\text{m}\Omega$
 - 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例		型号规格	HL2-N-JWK	
		投影					
审核		未标注公差的，以下列公差表为准					
批准		1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°		4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX		品名 N型弯式公转母转接器	
		* 为重点尺寸		单位	mm	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	