


## 1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



## 2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	6	
2	黑色	5	
3	黑色	4	
4	黑色	3	
5	黑色	2	
6	黑色	1	

#### 4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
  - 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
  - 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
  - 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$ ,导通电阻 $<1\Omega$ ,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

## 5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x03-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN (端子)	12PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG, 黑色	6PCS	裁线长度: 300mm

				Item details		RVE.	
						A0	
RVE.	DESCRIPTION		DATE	UNIT			
DESIGNED		DATE		SCALE	Free		
CHECKED		DATE		PAGE	1 OF 1		
APPROVED		DATE		DRAWING NO.			
				X3025T-2x03-PSN-A22B6-L300-X3025T-F			