


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	白色	16	
2	白色	15	
3	白色	14	
4	白色	13	
5	白色	12	
6	白色	11	
7	白色	10	
8	白色	9	
9	白色	8	
10	白色	7	
11	白色	6	
12	白色	5	
13	白色	4	
14	白色	3	
15	白色	2	
16	白色	1	

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x08-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN (端子)	32PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	16PCS	裁线长度: 150mm

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
 - 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
 - 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
 - 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

RVE.	DESCRIPTION	DATE				
DESIGNED		DATE				
CHECKED		DATE		DRAWING NO.		
APPROVED		DATE		X3025T-2x08-PSN-A22W16-L150-X3025T-F		