




2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黑色	镀锡5mm	
4	黑色	镀锡5mm	
5	黑色	镀锡5mm	
6	黑色	镀锡5mm	
7	黑色	镀锡5mm	
....			
15	黑色	镀锡5mm	
16	黑色	镀锡5mm	
17	黑色	镀锡5mm	
18	黑色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摆摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x09-N2（胶壳）	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN（端子）	18PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	18PCS	裁线长度：500mm

					Item details		RVE.
							A0
RVE.	DESCRIPTION		DATE		UNIT		 
DESIGNED		DATE			SCALE	Free	
CHECKED		DATE		PAGE	1 OF 1		
APPROVED		DATE		DRAWING NO.			
				X3025T-2x09-PSN-A22B18-L500-X3025T-T5			