


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	鍍錫5mm	
2	黑色	鍍錫5mm	

4. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1511H-02A-NO (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X1511T-PSN (端子)	2PCS	
3	线缆Cable	UL1571/28AWG. 黑, 红色	2PCS	裁线长度: 300mm

			XKLB星城 Connection	Item details		RVE.		
						A0		
				UNIT				
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE			Free
DESIGNED		DATE			PAGE			1 OF 1
CHECKED		DATE		DRAWING NO.				
APPROVED		DATE		X1511T-02-PSN-A24RB-L300-T5				