

产品承认书 SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	电感式接近开关
产品型号 MODEL	SY-DS10N04-16
版本号 VERSION NO	A2.0

广东赛亚传感股份有限公司

电话：400-003-1626

网址：[http:// www.saiyasensor.com](http://www.saiyasensor.com)

<http://www.saia.cn> www.saiacn.net

邮箱：saiya@saiyasensor.com

sensor@saiyasensor.com



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	李柄	钟小易

声明

本说明书版权属广东赛亚传感股份有限公司(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用广东赛亚的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。


您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。


请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

广东赛亚传感股份有限公司


S05N02W-02



S08N02Q-02/S08N02W-02



S10N04-02



开关外形	安装方式	输出形式	标准产品型号常开	标准产品型号常闭	可选感应距离mm	可选感应方向
S05	非屏蔽式	三线NPN	S05N01Q-02	S05N01QC-02	0.8、1、1.2	前方Q、上方W
		三线PNP	S05P01Q-02	S05P01QC-02	0.8、1、1.2	前方Q、上方W
		两线DC	S05D01Q-02	S05D01QC-02	0.8、1、1.2	前方Q、上方W
S08	非屏蔽式	三线NPN	S08N02Q-02	S08N02QC-02	1.5、2、2.5	前方Q、上方W
		三线PNP	S08P02Q-02	S08P02QC-02	1.5、2、2.5	前方Q、上方W
		两线DC	S08D02Q-02	S08D02QC-02	1.5、2、2.5	前方Q、上方W
S10	非屏蔽式	三线NPN	S10N04Q-02	S10N04QC-02	2、3、4	上方感应
		三线PNP	S10P04Q-02	S10P04QC-02	2、3、4	上方感应
		两线DC	S10D04Q-02	S10D04QC-02	2、3、4	上方感应

规格参数



输出方式	N: NPN集电极开路	P: PNP集电极开路	D: 直流两线式	S: NPN/PNP智能型
安装方式	非埋入式（短距离可做埋入式）			
感应距离Sn	参考选型页可选感应距离			
设定距离	0.8Sn			
应差距离	$\leq 10\%Sn$			
可检测物体	磁性金属(对于非磁性金属，检测距离会减小，参考衰减系数表)			
标准检测物（St37钢）	S05 5X5X1, S08 8X8X1, S10 12X12X1, (mm)			
工作电压	8~30V DC	8~30V DC	12~30V DC	8~30V DC
消耗电流	$\leq 7mA$	$\leq 7mA$	$\leq 0.5mA$	$\leq 5mA$
输出电流	$\leq 100mA$	$\leq 100mA$	$\leq 50mA$	$\leq 100mA$
泄漏电流	$\leq 0.01mA$	$\leq 0.01mA$	$\leq 0.5mA$	$\leq 0.01mA$
输出压降	$\leq 1.5V$	$\leq 1.5V$	$\leq 5.5V$	$\leq 1.5V$
开关点温度偏移	$< \pm 10\%Sn$			
重复精度	$< 0.2\%Sn$			
开关频率	$\leq 1000Hz$			
指示灯	电源绿色、输出红色	电源绿色、输出红色	输出红色	N输出红色、P输出黄色
工作环境温度	$-20\sim+70^{\circ}C$			
壳体材质	PBT塑胶			
标准接线方式	2m线缆			
电路保护	极性保护、浪涌保护	极性保护、浪涌保护	极性保护、浪涌保护	极性保护、过载保护、温度保护
防护等级	IP67			
接线图	NPN接线图	PNP接线图	D接线图	NPN/PNP接线图