


1	2	3	4	5	6
版本	变更编号	变更内容描述		变更日期	
A0	--	首次发行		2025.10.11	



面板开孔尺寸

插头技术要求		生产注意事项	
连接方式	螺纹连接		
接线方式	铆压		
温度范围	-40°C~+80°C		
污染程度	3		
防护等级	IP67(紧锁状态)		
接插次数	≥500		
额定电压	250V AC/DC		
额定电流	4A		
接触电阻	≤5 mΩ		
绝缘电阻	≥100 MΩ		
质量标准	IPC-A-620		
产品电气测试参数要求			
高压测试	DC 300V / 0.01S		
绝缘阻抗	10MΩ MIN		
导体阻抗	3Ω MAX		
短断路测试	100% 测试		
客户名称		客户料号	
客户确认		业务确认	
声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格			

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	

6	UL1007 22AWG(17/0.16TS) OD:1.6 (具体颜色见接线定义)	pc	4
5	六角螺母黄铜 $\phi 20*\phi 18-2.8$ M16*1.5螺纹, 单边倒角(M12座子螺母)亮镍	pc	1
4	EPDM $\phi 16*\phi 12*2$ 黑色	pc	1
3	铆压式公针直针镀金1 μ L:14.6 OD:1.0	pc	4
2	M12 D编码针型胶芯长体PA66材质 4芯 黑色	pc	1
1	M12螺纹式板前安装 公座铜外壳 锁板牙M16*1.5	pc	1
No.	Specification		Unit Q'ty
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	周子翔
X.	± 0.50	确认 CHK	
X.X	± 0.30		
X.XX	± 0.20		
X.XXX	± 0.15	核准 APVD	
ANGEL	$\pm 3^\circ$		
 视 角 THIRD ANGLE		单位 UNIT	MM
		版本 REV	A0
		尺寸 SIZE	A4
		页码 SHEET	1 OF 1
		型号 DRAWING NO	

CAZN 正成