

文件
分发

业务

资材

生产

注塑

冲压

工程

IQC

IPQC

文控

重点
尺寸

▲

CPK
管控

CPK

尺寸
序号


OX

修改
版次

XX

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严亮	杜江	李永锋	2021-1-15



- 规格说明:Specifications:
- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
 - 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

- 物理性能:Mechanical:
- 插拔力: Cnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)


- 原材料:Material:
- 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermaplastics,
UL 94V-0 LCP/PBT White/Black/Beige
 - 端子>Contact:Copper Alloy C2680
 - 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

- 电镀:Finish:
- 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
 - 外壳:Shell:
Nickel Plating





TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)	X. ±0.55	ORIGINAL DATA		TITLE	
	X.X ±0.35	2021-1-15		USB AF 90度弯脚有后盖 PBT白胶卷边	
	X.XX ±0.25	DWG. 严亮			
	X.XXX ±0.15	CKD. 杜江		PART NO.	SCALE
ANGEL ±2°		APPD. 李永锋		USB-DIP-004	1:1
3RD.ANGLE'S				DWG NO.	SIZE
				USB-DIP-004	A4
				SHEET	REV.
				1/2	A

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15

- 一、
- 1) 将成品一一放入吸塑盒内,依同一方向放入;
 - 2) 包装时, 如图所示方向放入;
 - 3) 一个吸塑盒内放 10PCS X 10行=100pcs成品.



- 二、
- 1) 每盒+上盖,每5盒一捆,500PCS/捆用PE膜缠绕,共2捆, 每10盒一捆,1,000PCS/捆,用PE膜缠绕共4捆.
 - 2) 缠绕PE膜可依照客户要求,缠绕“十”字型、“=”字型、“井”字型.
 - 2) 每捆依照客户要求贴物料标签.



三、

- 1) 一个纸箱可放置1000pcs/捆*4捆+500pcs/捆*2捆,共5000PCS成品;
- 2) 装箱,封箱.
- 3) 若有未装满之零数箱,必须用泡棉塞满;
- 4) 针对于包装方式若某些客户有特殊要求,按客户要求包装,但是务必提前知会各个部门.

四、

- 1) 标签依照客户要求张贴在纸箱的左上方或者右上方

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT	(MM)	ORIGINAL DATA 2022-04-15		TITLE USB AF 90度弯脚有后盖	
X.	±0.55	DWG. 钟 林			
X.X	±0.35				
X.XX	±0.25				
X.XXX	±0.15				
ANGEL	±2°				
3RD.ANGLE'S		CKD. 陈晓军		PART NO. USB-DIP-004	SCALE 1:1
		APPD. 黄河勇		DWG NO. USB-DIP-004	SIZE A4
				SHEET 2/2	REV. A