




电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

版本	直通型接线端子, 螺钉联接, 10 mm ² , 800 V, 76 A, 灰色
订货号	1256770000
类型	SAKDU 16
GTIN (EAN)	4050118120509
数量	50 Stück
本地产品	仅在特定国家有售

尺寸和重量

深	49.75 mm	深度 (英寸)	1.959 inch
深度 (含 DIN 导轨)	50.5 mm	高度	51 mm
高度 (英寸)	2.008 inch	宽度	12 mm
宽度 (英寸)	0.472 inch	净重	24.96 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

其它技术参数

安装方式	直接卡在导轨上
------	---------

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	15.5 mm	压接范围, 最大	16 mm ²
压接范围, 最小	2.5 mm ²	压接螺钉	M 4
导线最大压接面积 AWG	AWG 4	导线最小压接面积 AWG	AWG 12
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	16 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	2.5 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	16 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	4 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	16 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	4 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	16 mm ²	接线截面积, 多股线, 最小	2.5 mm ²
最大压接面积 软导线	16 mm ²	最大拧紧力矩	1.6 Nm
最小多股导线接线截面积	4 mm ²	最小拧紧力矩	1.2 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准	B6	联接点数量	2
联接类型	螺钉联接	连接方向	水平进线

材料参数

材料	PA 66/6	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

必须的端板	是	层数	1
每层压接点数量	2	导轨	TS 35

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 4	导线最小压接面积 AWG	AWG 12
导轨	TS 35		

额定数据

额定横截面	10 mm ²	额定电压	800 V
额定直流电压	800 V	额定电流	76 A
最大电流	76 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.56 mΩ
额定浪涌电压	8 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.82 W
污染等级	3	过压等级	III

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693	最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	4 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	4 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG	电压大小 B (UR)	600 V
电压大小 C (UR)	600 V	电流大小 B (UR)	85 A
电流大小 C (UR)	85 A		

分类

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27250101

认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693