




1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

5	螺母	HPb59-1	金	1	
4	内齿垫圈	弹簧钢	金	1	
3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		2	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169 GJB360A
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
 - 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: $\geq 0.28\text{ N}$
 - 7、轴向保持力: $\geq 22\text{ N}$
 - 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7\text{ N} \cdot \text{m}$
 - 9、机械寿命: ≥ 500 次
 - 10、温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim 165^\circ\text{C}$
 - 11、接触电阻: 外导体间 $< 2\text{m}\Omega$, 内导体间 $< 3\text{m}\Omega$

制图		版次	比例			
		投影				
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准		型号规格		
		1. X, X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	HL2-SMA-KKY		
批准		2. X, XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	品名		
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	SMA型穿墙式母头转接器		
* 为重点尺寸		单位		mm		