






注：设计时，请注意公头插入时的距离，防止公头插不到底。

组装示意图




SPECIFICATIONS:

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - RATING: **1.0A**(PIN1&5),0.5A(PIN2&3&4);
 - CONTACT RESISTANCE: 30 mΩ MAX.(INITIAL);
 - DIELECTRIC WITHSTANDING: 500V AC MIN.;
 - INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN.;
- DURABILITY: 3,000 CYCLES MIN.;
- INSERTION FORCE: 3.5Kgf (35N) Max.;
- EXTRACTION FORCE: 0.8Kgf (8N) Min.;
- WATER PROOFNESS: THIS PRODUCT IS BASED ON IPX6
- PLUG INTERFACE DIMENSIONS COMFORM TO USB2.0 SPEC.
- PACKAGING: TAPE & REEL.



P.C.B LAYOUT

Contact Number	Signal Name	Remarks
1#	VBUS	Power
2#	D-	Date-
3#	D+	Date+
4#	ID	Reserve or Gound
5#	GND	Gound



注：防水圈是圆形截面，直径为0.7mm的硅胶圈

防水圈挤压力，由0.7mm挤压到0.3mm ~ 0.4mm, 防水效果好

3	Shell	1	SUS304R-1/2H Ni Plating T=0.30mm	
2	Contact	5	Phosphor bronze C5191R-EH Au/Ni Plating T=0.20mm	
1	Housing	1	PA9T&LCP (G.F30%)	
ITEM	PART NAME	Q' TY	FINISH	NOTE
X.	±0.50	X.° ±2°	UNITS	 首韩 深圳市首韩科技有限公司
.X	±0.30	.X° ±1°	mm	
.XX	±0.20	.XX° ±0.5°	MAT'L	
.XXX	±0.05			
			FINISH	PART NO. USB-1101IPX6-02093
			Q' TY	TITLE: Micro USB 5Pin SMT (B) Type (贴片和插接)
			APPD: 罗孝金	DWG NO.: USB-1101IPX6-02
			CHKD: 钟华华	
			DR: 李春风 2016/08/08	 SCALE SHEET REV. 1/1 1/1 A1



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码

material code :

产品名称 Project:

Micro

规格型号 Part No:

USB-1101IPX6-02 093

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 1μ ”			
1.3. 外壳部分: C2680R-H, 外壳镀镍底 50μ ”, 镀NI 80μ ”			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1.0Ampere			
2.2. 使用温度: -30℃~+80℃			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	30mΩ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	1000MΩ MIN 500V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	500V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.5kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	0.8kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 3000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 ⁻⁶ 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235±5℃锡炉中浸泡 5±0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于 85℃的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于-40℃的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于温度为 40±2℃, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50mΩ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35±2℃的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线: 