



技术要求:


1. 产品外观无脏污, 刮伤, 变形现象
2. 塑体无毛边, 未射饱; 端子无氧化, 生锈现象

备注:



簧片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更
建议: 卡座过完炉 (260°), 不能马上插卡, 请等待半小时后冷却完成, 再插卡测试。



MINI SIM CARD	
Pin No.	NAME
C1	VCC OF SIM
C2	RST OF SIM
C3	CLK OF SIM
C5	GND OF SIM
C6	VPP OF SIM
C7	I/O OF SIM
C4/C8	N/A
SW1	DETECTION SWITCH1
SW2	DETECTION SWITCH2




插卡方向
焊脚朝下





▨ PAD AREA
■ KEEP OUT AREA

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05

Circuit Diagram for Detect Switch




7	簧片	磷铜	8	底层镀Ni; 表面局部镀Au
6	Z形片	不锈钢	1	
5	小轴	黄铜	1	
4	推杆	锰钢	1	
3	弹簧	不锈钢	1	
2	按钮	LCP	1	
1	支架	LCP/PPS	1	手工焊: 材料为PPS 波峰焊: 材料为LCP
序号	名称	材料	数量	备注
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 推杆式		
DECIMALS:		PAR		
X.: ±0.20		DWN		
X.X: ±0.15		CHKD		
X.XX: ±0.10		APVD		
		SCALE: 1:1		
		UNIT: MM		
		SIZE: A4		
		SHEET: 1F2		
		REV: A		




技术要求:

1. 产品外观无脏污, 刮伤, 变形现象
 2. 塑体无毛边, 未射饱; 接触片无氧化, 生锈现象
- 建议: 卡座过完炉 (260°), 不能马上插卡, 请等待半小时后冷却完成, 再插卡测试.




2	接触片	磷铜	1	底层Ni $\geq 100\mu$, 表层Au, 厚度为 $\geq 15\mu$
1	抽屈	PC	1	
序号	名称	材料	数量	备注
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 推杆式		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	SIM-121-KT1	
X.: ± 0.20	X.': $\pm 1^{\circ}$	DWN		
X.X: ± 0.15	X.X': $\pm 0.5^{\circ}$	CHKD		
X.XX: ± 0.1		APVD		
CUSTOMER COPY		SCALE 1:1	UNIT: MM	
		SIZE: A4	SHEET: 2F2	REV: A



注:

1. 载带10个边孔公差累计不能超过 $\pm 0.2\text{MM}$ 。
2. 表面: 表面平整无凹凸, 无毛屑。
3. 弯曲度: 直尺测量任意1M、弯曲度不超3MM。
4. 韧性: 反复对折后、侧面无缺口。
5. 材料: 黑色导电PS。

卷轮包装零件总颗数: 510颗。(实际包装零件颗数: 500颗)。



MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 推杆式 包装图	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	SIM-121 包装图
X.: ± 0.20	X*: $\pm 1^\circ$	DWN	
X.X: ± 0.15	X.X*: $\pm 0.5^\circ$	CHKD	
X.XX: ± 0.1		APVD	
CUSTOMER COPY		SCALE 1:1	UNIT: MM
		SIZE: A4	SHEET: 2F2
			REV: A