








- 1. Rating: DC 30V 0.1A
- 2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
- 4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
- 5. Operating force: $250 \pm 50\text{g}$
- 6. Life test: 10000 cycles
- 7. Operation type: no lock



印制线路板
PCB Layout Recommended



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	灰色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-7070-W		版本 REV.	A	
			30~	±0.30	±2°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	按键开关 Key Switch		页次 SHEET	1/1
			10~30:	±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
				~10:	±0.15	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				