

深圳市索瑞达电子有限公司

承认书

客户名称: _____
客户料号: _____
产品名称: 共模电感
产品料号: **SBCM.1005.801TT01**

客户承认


承认后请签回,如下订单后未签回,视作默认,谢谢您的合作

发行日期	文件编号
2025-10-22	SRD-WI-27552

编制	审核	批准
莫程惠	熊安勤	符妃团

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-27552	发行日期	2025-10-22
	版次	A	生效日期	2025-10-22
SBCM.1005.801TT01 样品承认书	修订次数	0	页 码	2 / 4

1. 外形尺寸：(单位：mm)




A	9.5±0.3
B	8.3±0.3
C	5.3Max
D	0.12Typ
E	7.50Typ
F	6.3Typ
G	10.3Typ
H	8.9Typ
I	2.7Typ
J	2.7Typ

2. 注意事项:

①. 印字：白色印字，打点；

3. 原理图:



3. 电气特性:

CUSTOMER P/N	Commom mode Inpedance Ω @100MHz	Inductance (uH) [100KHz/0.1V]	Leakage Inductance (nH) 1MHz/1mA	DCR (m Ω) Max	Rated Current (A)Max.	Insulation Test Voltage (AC) Max.	Rated Voltage (V) Max
SBCM. 1005. 801TT01	800±25%	9Typ	970Typ	11	3.5	500V	80

1. Rated Current: Temp.rise 40℃ Typ
2. Operating Temperature: 40℃ up to+125℃
- 3.Storage Temperature: -20℃ up to +40℃, 75% RH max


深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-27552	发行日期	2025-10-22
	版次	A	生效日期	2025-10-22
SBCM.1005.801TT01 样品承认书	修订次数	0	页 码	3 / 4

4. 材料清单：

NO.	ITEM	DESCRIPTION
1	CORE	FERRITE
2	CASE	DAP-WH9100
3	WIRE	P180 Grd1
4	SOLDER	Sn99.3:Cu0.7
5	ADHESIVE	XNR-3614
6	INK	WHITE

5. 包装：


(1) 编带尺寸：（单位：mm）



Series	W	P	P2	P1	E
	24.0±0.1	16.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	11.5±0.1
SBCM.1005	F	A0	B0	K0	T
	1.75±0.1	10.6±0.1	11.5±0.1	5.3±0.1	0.40±0.1


深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-27552	发行日期	2025-10-22
	版次	A	生效日期	2025-10-22
SBCM.1005.801TT01 样品承认书	修订次数	0	页 码	4 / 4

(2) 带盘尺寸：(单位：mm)



A	330±0.5
B	100±0.5
C	13.5±0.5
W	24.5±0.5

(3) 盖带剥离强度



测试条件:

- 1) 剥离角度: 165°~180° vs. carrier tape.
- 2) 剥离速度: 300 mm/min±10%.

(4) 包装数量

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	1000	13"
内盒	2000	340mm*340mm*65mm
外箱	6000	360mm*360mm*235mm