








- 1. Rating:DC 30V 0.1A
- 2. Contact resistance:≤100mΩ
- 3. Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
- 4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5. Operating force:250±50g
- 6. life test:10000 cycles
- 7. Operation type: Self-locking



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-5858-Z-TP-D		版本 REV.	A
			30~ :±0.30	±2°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	按键开关 Key Switch		页次 SHEET	1/1
			10~30:±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
			~10:±0.15										
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)				