













电路图  
Circuit Diagram

1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance:  $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance:  $\geq 100\text{M}\Omega$  DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force:  $250\pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板  
PCB Layout Recommended

|           |                   |            |                |             |
|-----------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 7         | 导电接触夹             | 6          | 覆合银磷铜          | 镀银          |
| 6         | 推轴                | 1          | POM            | 白色          |
| 5         | 盖板                | 1          | PA66           | 黑色          |
| 4         | 弹簧                | 1          | 碳素钢            |             |
| 3         | 勾针                | 1          | 精密钢圈           |             |
| 2         | 基座                | 1          | PA66           | 黑色          |
| 1         | 嵌件                | 2          | H65 T=0.3mm    | 镀银          |
| 序号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 数量<br>Q'TY | 材料<br>MATERIAL | 颜色<br>COLOR |

| 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |            | 制图<br>DRAWING | 料号<br>PART NO. |                                                                     | 版本<br>REV. | 页次<br>SHEET |  |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
|             |                     |            | 30~               | $\pm 0.30$ | $\pm 2^\circ$ | ROSE           | ZX-5858-Z-75                                                        | A          | 1/1         |  |
|             |                     |            | 10~30:            | $\pm 0.20$ |               | LEO            | 按键开关 Key Switch                                                     |            |             |  |
|             |                     |            | ~10:              | $\pm 0.15$ |               | JOHN           | 客户料号<br>CUTM.NO.                                                    |            |             |  |
|             |                     |            | 单位<br>UNITS       | MM         | 比例<br>SCALE   | 1:1            | 兆星精密电子(深圳)有限公司<br>ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd. |            |             |  |