








- 1. Rating:DC 30V 0.1A
- 2. Contact resistance:≤100mΩ
- 3. Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
- 4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5. Operating force:250±50g
- 6. life test:10000 cycles
- 7. Operation type: Self-locking



印制线路板
PCB Layout Recommended



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-7070-Z		版本 REV.	A	
			30~	:±0.30	±2°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	按键开关 Key Switch		页次 SHEET	1/1
			10~30:	±0.20		批准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
			~10:	±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				