

VM8891T

产品描述

VM8891T 系列芯片是一款低功耗高性能的，大功率 315/433MHz 短距离无线通讯发射 SOC，可以单芯片完成遥控器设计。VM8891T 具有低功耗，宽工作电压，大输出功率等特点。

VM8891T 片内集成了可重复擦写的 MTP 微处理器，PLL 和功率放大器，其中微处理器实现按键扫描和射频编码等工作。PLL 为发射机提供载波信号。功率放大器将输入信号进行功率放大，采用 E 类放大器结构，保证低功耗下输出信号功率大于 15dBm。


VM8891T 采用 YSOP12 封装。

特性

工作电压范围宽	1.8V~5.5V (与实际功能有关)
工作频率范围宽	300MHz~450MHz
工作电流小	25mA@5V 15dBm
输出功率达到	15dBm
待机电流小	1.0uA
支持多按键	达 25 个
MTP 空间	1KByte
EEPROM 空间	64Byte
支持多种编码协议	

应用领域

- 遥控门禁系统
- 胎压监测设备
- 遥控风扇、照明开关
- 无线传感数据传输
- 红外接收器替换
- 玩具遥控



目录

产品描述	1
特性	1
应用领域	1
1、脚位定义及说明	1
1.1 脚位示意图	1
1.2 脚位说明	1
2、绝对最大额定值	2
3、工作条件	2
4、电特性参数	3
5、功能描述	3
5.1 框架图	4
5.2 频率合成器（PLL）	4
5.3 晶体振荡器	4
5.4 功率放大器	4
5.5 微处理器	5
6、典型应用电路图	6
6.1 VM8891T 通用部分电路示意图	6
6.2 VM8891T 按键接法	6
7、默认程序	8
7.1 默认程序项目编号	8
7.2 默认程序编码说明	8
8、封装信息	9

1、脚位定义及说明

1.1 脚位示意图




图 1 VM8891T 管脚示意图

1.2 脚位说明

表 1 VM8891T 管脚描述

序号	管脚名称	管脚类型	功能说明
1	PB4	I/O	可编程输入输出脚, 可编程上拉电阻, 可编程下拉电阻, 电平变化唤醒
2	PB3	I/O	可编程输入输出脚, 可编程上拉电阻, 可编程下拉电阻, 电平变化唤醒
3	PB1	I/O	可编程输入输出脚, 可编程上拉电阻, 可编程下拉电阻, 电平变化唤醒
4	PB2	I/O	可编程输入输出脚, 可编程上拉电阻, 可编程下拉电阻, 电平变化唤醒
5	NC		空管脚
6	PB0	I/O	可编程输入输出脚, 可编程上拉电阻, 可编程下拉电阻, 电平变化唤醒
7	VDDD	P	数字电路电源输入
8	DIN/PB5	P	可编程输入输出脚, 可编程上拉电阻, 可编程下拉电阻, 电平变化唤醒 ASK 调制信号
9	XI	I	晶体驱动管脚
10	AGND	P	接地
11	VDDA	P	模拟电路电源输入
12	POUT	O	射频功率输出

2、绝对最大额定值

表 2 绝对最大额定值

参数	符号	条件	最小	最大	单位
电源电压	V_{DD}		-0.3	5.5	V
接口电压	V_{IN}		-0.3	$V_{DD} + 0.3$	V
结温	T_J		-40	125	°C
储藏温度	T_{STG}		-50	150	°C
焊接温度	T_{SDR}	持续时间不超过 30 秒		255	°C
ESD 等级		人体模型(HBM)	-3	2	kV
栓锁电流		@ 85 °C	-100	100	mA

3、工作条件

表 3 推荐工作条件

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	1.8	5.5	V
工作温度	-40	85	°C

4、电特性参数

表 4 发射器规格

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电流	I _{CC1}	f _{INOSC} =9.84375MHz@3V			18	mA
	I _{CC1}	f _{INOSC} =9.84375MHz@5V			23	mA
	I _{CC2}	f _{INOSC} =13.56MHz@5V			20	mA
	I _{CC2}	f _{INOSC} =13.56MHz@5V			25	mA
待机电流	I _{CC_STD}				1.5	uA
输出功率	P _{OUT1}	f _{INOSC} =9.84375MHz@3V			13	dBm
	P _{OUT1}	f _{INOSC} =9.84375MHz@5V			15	dBm
	P _{OUT2}	f _{INOSC} =13.56MHz@5V			13	dBm
	P _{OUT2}	f _{INOSC} =13.56MHz@5V			15	dBm
谐波抑制	THD1	f _{INOSC} =9.84375MHz			35	dBc
	THD2	f _{INOSC} =13.56MHz			35	dBc
码率	D _{RATE}	OOK/ASK 模式			10K	bps
晶振频率	f _{INOSC}	F _{REQ} =315MHz		9.84375		MHz
		F _{REQ} =433.92MHz		13.56		MHz
晶振误差	FT				±20	PPM
晶振负载电容	CL			20		PF

5、功能描述

VM8891T 短距离无线通讯发射 SOC 应用于 315MHz~433MHz 低功耗、低成本短距离发射器，支持 ASK 调制方式，由微处理器、频率合成器（PLL）和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗、高功率等性能，发射功率大于 15dBm。

5.1 框架图




图 2 VM8891T 内部电路框架图

5.2 频率合成器 (PLL)

PLL 为发射机提供载波信号, VM8891T 中的 PLL 的工作频点较低 (433M 和 315M), 由于对功耗要求很高, 采用的是环形振荡器提供的本振信号, 环路中采用的固定 32 分频比分频器, 并内置环路滤波器, 整体的功耗控制在 1mA 以下。

5.3 晶体振荡器

外部参考振荡器决定着发射频率, 而且发射频率是参考频率的 32 倍, 即:

$$f_{Tx} = 32f_{REFOSC}$$

因此必须选择适当频率的晶振。晶振的等效串联电阻不大于 20Ω , 若使用信号发生器, 其输入幅值建议在 $800mVpp \sim 1500mVpp$ 范围之间进行选择。

表 5 常用发射频率对应晶振频率

项目	参数 (MHz)			
发射频率	304	315	433.92	447
晶振频率	9.5	9.84375	13.56	13.9688

5.4 功率放大器

VM8891T 内部包含一个功率放大器, 两个可编程带通滤波器, 功率放大器将输入信号进行功率放大, 采用 E 类放大器结构, 漏极开路输出, 外接扼流电感结构。应用时采用 π 型窄带匹配网络, 提高谐波抑制, 保证输出信号功率达到 15dBm。

5.5 微处理器

VM8891T 内部集成一个 8 位微处理器，包含 1K*14b MTPROM、48B RAM 和 64Byte EEPROM，且拥有 6 根弹性的双向 I/O 脚，每个 I/O 脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一个 I/O 脚位都能通过控制相关的寄存器达成如上拉或下拉电阻。该微处理器有一个定时器，可用系统时钟当作一般的计时应用或者从外部讯号触发来计数。该微处理器有多种时钟模式，在省电的模式下，如待机模式（Standby mode）与睡眠模式（Halt mode）中，有多个中断源可以触发来唤醒微处理器进入正常操作模式（Normal mode）或慢速模式（Slow mode）来处理突发事件。

通过该处理器来设计按键扫描模块和编码程序可以实现多达 25 个按键扫描并且可以实现包括 1527 编码、NEC 编码、2262 编码、滚动码等多种编码形式。



6、典型应用电路图

注意：因本公司开发工具和测试工具都是按照以下电路设计的，所以强烈建议按照本文所提供的电路设计遥控器产品，否则可能产生较高开发费用且可能无法保证出货良率。如本文所提供的电路图无法满足贵司需求，请与本公司联系。

6.1 VM8891T 通用部分电路示意图

VM8891T 最多可以支持 25 个按键，详情见图 3 图 4。




图 3 VM8891T 应用电路射频部分（天线匹配部分参数见表 6）

6.2 VM8891T 按键接法




图 4 VM8891T 25 键应用电路按键部分

表 6 参考参数

参考编号	说明	315MHz	433MHz
R1	电源滤波电阻, $\pm 5\%$	10R	10R
R2	电源滤波电阻, $\pm 5\%$	10R	10R
R3	电源滤波电阻, $\pm 5\%$	10R	10R
R4	LED 限流电阻, $\pm 5\%$	1K	1K
R5	上拉限流电阻, $\pm 5\%$	1K	1K
L1	匹配网络电感, $\pm 10\%$, 叠层电感	220nH	220nH
L2	匹配网络电感, $\pm 10\%$, 叠层电感	39nH	22nH
C1	预留位置	NC	NC
C2	电源滤波电容, $\pm 20\%$, X7R, 25 V	1uF	1uF
C3	电源滤波电容, $\pm 20\%$, X7R, 25 V	1uF	1uF
C4	电源滤波电容, $\pm 20\%$, X7R, 25 V	1uF	1uF
C5	匹配网络电容, ± 0.25 pF, NP0, 50 V	220pF	220pF
C6	预留位置	NC	NC

7、默认程序

7.1 默认程序项目编号

VM8891T 默认程序项目编号与校验码参照表 7.

表 7 默认程序项目编号及校验码

序号编号	说明	项目编号	程序检验码
1	VM8891T 默认程序	25-P-165	

7.2 默认程序编码说明




图 5 VM8891T 默认程序数据包定义及数据说明

该程序编码协议类似1527编码，一个数据包共3个BYTE,24位。前16位为客户码，码值为滚码。后8位为按键键值，键值为按键编码的16进制数据，如Key1的键值为0x01，Key18的键值为0x12.

按一次按键至少发射3帧数据。

连续两帧数据之间没有间隔。

上述编码时间精度约±5%.

8、封装信息

芯片采用 YSOP-12 封装。




图 6 VM8891T SOP12 封装示意图

表 8 封装尺寸参数

符号	尺寸 (毫米 mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	1.25	1.30	1.35
A1	0.65	0.7	0.75
B	5.75	5.80	5.85
B1	4.70	4.75	4.80
B2	2.80	2.85	2.90
C	2.95	3.00	3.05
C1	4.10	4.20	4.30
E	0.90	0.95	1.00
E1	0.30	0.40	0.50
E2		0.05	
F	0.35	0.43	0.51
F1	0.01	0.05	0.09
F2		0.25	
I	13°	15°	17°
J	2°	5°	8°
K		R0.1	