


产品图片	Features 产品特性	App lication 应用
 SOP4	●Contact Form 触点形式 1a ●Load Voltage 输出电压 40V ● Load Current 输出电流 2A ●Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA	●Automatic Test Equipment 自动检测设备 ●Telephone Equipment 通信设备 ●Sensing Equipment 传感设备 ●Security Equipment 安全设备 ●I/O Modules I/O 模块 ●Modem 调制解调器


Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		
40V	2A	SPY211S	SPY211S


Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图





Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目			Symbol 符号	BCY211S
Operating Temperature 工作温度			T_{OPR}	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 储存温度			T_{STG}	-40°C ~ +100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I_F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I_{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V_R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P_{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V_L	40V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I_L	2A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I_{PEAK}	5A
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P_{OUT}	350mW
Total Power Dissipation 总功耗		MAX. 最大值	P_T	400mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		MAX. 最大值	$V_{I/O}$	1500Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		MAX. 最大值	$V_{I/O}$	3750Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目			Symbol 符号	BCY211S	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V_F	1.3V	$I_F=10mA$
		MAX. 最大值		1.5V	
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	$I_{F ON}$	0.5mA	
		MAX. 最大值		2.0mA	
Output 输出	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	$V_{F OFF}$	0.5V	
	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值	R_{ON}	0.06 Ω	$I_F=5mA, I_L=100mA,$ within 1 sec.
		MAX. 最大值		0.1 Ω	
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I_{LEAK}	1 μA	$V_L=Rating$
Time parameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T_{ON}	1ms	$I_F=5mA, I_L=100mA$
		MAX. 最大值		2.5ms	
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T_{OFF}	0.05ms	
		MAX. 最大值		0.5ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	MIN. 最小值	$R_{I/O}$	1000M Ω	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	$C_{I/O}$	1.3pF	f=1MHz

Reference Data 参考数值 (SPY211S)

