





1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: no lock



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-5858-W-TP-D		版本 REV.	A	
			30~	:±0.30										±2°
			10~30:	±0.20										
			~10:	±0.15										
					审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	按键开关 Key Switch		页次 SHEET	1/1	
				核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.						
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE		1:1	 Bossie (博锡)				