







1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$  DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板  
PCB Layout Recommended



电路图  
Circuit Diagram

|           |                   |            |                |             |
|-----------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 7         | 导电接触夹             | 6          | 覆合银磷铜          | 镀银          |
| 6         | 推轴                | 1          | POM            | 蓝色          |
| 5         | 盖板                | 1          | PC             | 白色          |
| 4         | 弹簧                | 1          | 碳素钢            |             |
| 3         | 勾针                | 1          | 精密钢圈           |             |
| 2         | 基座                | 1          | PA66           | 黑色          |
| 1         | 嵌件                | 2          | H65 T=0.3mm    | 镀银          |
| 序号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 数量<br>Q'TY | 材料<br>MATERIAL | 颜色<br>COLOR |

|             |                     |            |                   |           |               |                |      |             |                |                  |                 |            |             |     |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|---------------|----------------|------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-----|
| 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |           | 制图<br>DRAWING | EMMA           |      |             | 料号<br>PART NO. | BX-7070-Z-75     |                 | 版本<br>REV. | A           |     |
|             |                     |            | 30~               | :±0.30    | ±2°           | 审核<br>CHECK    | EVA  |             |                | 品名<br>TITLE      | 按键开关 Key Switch |            | 页次<br>SHEET | 1/1 |
|             |                     |            | 10~30:            | ±0.20     |               | 核准<br>APPROVAL | JADE |             |                | 客户料号<br>CUTM.NO. |                 |            |             |     |
|             |                     |            |                   | ~10:±0.15 |               | 单位<br>UNITS    | MM   | 比例<br>SCALE | 1:1            | Bossie (博锡)      |                 |            |             |     |