



1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: Self-locking





7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: 按键开关 Key Switch		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TB-5858S-AWW07626L	
30~ :±0.30	±2°	DWN	Lucas	
10~30:±0.20		CHKD	Ethan	
~10:±0.15		APVD	Jacob	
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

1. 常态行程:5.0mm±0.1
2. 通电行程:3.9mm±0.1
3. 锁住行程:4.1mm±0.1



FREE 常态	PUSH 按下
	

电路图
Circuit Diagram

