







1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250 \pm 50\text{g}$
6. Life test: 10000 cycles
7. Operation type: no lock



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: 按键开关 Key Switch		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TB-7070W-ADZ09626	
30~ :±0.30	±2°	DWN	Lucas	
10~30:±0.20		CHKD	Ethan	
~10:±0.15		APVD	Jacob	
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A