

QUICK/303D 智能无铅焊台



密码锁定



极速回温



自动关机



自动休眠




数字显示，密码锁定
控温准确，回温迅速
自动休眠，节能安全




汽车电子



太阳能行业



PCB生产



芯片级维修

5秒 极速升温

50-500°C 温度范围

0-99分钟 休眠设置

1-99分钟 自动关机（休眠后）

双重防静电接地



多功能烙铁架



双温度显示


数字化校验温度, 直观精确



耐高温，耐磨损硅胶线

▲ 特点

- 高频涡流加热，传感器前置到焊咀前端，能准确迅速的感应焊点温度的变化。
- 升温及回温迅速。
- 新型可靠的焊咀接地系统，长期工作仍能有效保证焊咀对地漏电电压及接地电阻符合国际标准。
- 手柄轻巧，手感舒适，焊咀均为插拔式设计，更换方便。
- 采用带背光LCD、双温度显示，实时显示预设温度和实际温度。
- 数字化校准温度，操作方便且设有密码保护功能。
- 可根据需要设置温度上下限，实现温度超标报警。
- 特别适合无铅低温焊接。



手柄大小比较图

温度校准



▲ 参数规格

型 号	功 率	温度范围	温度稳定度	接 地 电 阻	对 地 电 势	重 量
QUICK 303D	120W	50-500℃	±2℃	< 2Ω	< 2mv	约3.2KG

外形尺寸	手柄型号	休眠时间范围	关机时间范围
165*130*110(mm)	903F	0~99min	0~99min


▲ 包装清单


QUICK 303D	焊台、手柄、烙铁架、清洁海绵、防烫垫、焊咀、电源线、说明书、保修卡
------------	-----------------------------------


▲ 耗 材




▲ QUICK303D可替换焊咀

圆型	305-I		305-B		305-LB		305-2B	
								
	上锡高4mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	

C型 (马蹄型)	305-1C		305-2C		305-3C		305-4C		305-5C	
										
	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高4.5mm	上锡高4.5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm

D型 (批咀型)	305-0.8D		305-1.2D		305-1.6D		305-2.4D		305-3.2D	
										
	上锡高5mm	上锡高4.5mm	上锡高4.5mm	上锡高4.5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm	上锡高5mm

K型 (刀型)	305-SK		305-K		305-LK	
						
	两斜面上锡	两斜面上锡	两斜面上锡	两斜面上锡	两斜面上锡	两斜面上锡

▲ 头型的选择

头型 内容	I型 (尖型)	B型 (圆锥型)	D型 (一字批咀型)	C型 (马蹄型)	K型 (刀型)
特点	焊咀尖端尖细	B型焊咀无方向性，整个焊咀前端均可进行焊接	用批咀部份进行焊接	用焊咀前端斜面部份进行焊接，适合需要多锡量之焊接	使用刀形部份焊接，竖立式或拉焊式焊接均可，属于多用途焊咀
应用场合	适合精细之焊接，封装 0201, 0402, QFP, IC	适合一般焊接，无论大小之焊点，都可使用B型焊咀	适合需要多锡量之焊接，例如焊接面积大、粗端子、焊点大的焊接环境	C型焊咀应用范围与D型焊咀相似，例如焊接面积大，粗端子，焊点大的情况适用	适用于SOJ, PLCC, SOP, QFP, 电源，接地部份元件，修正锡桥，连接器等焊接
	