







1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance:≤100mΩ
3. Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force:250±50g
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板
PCB Layout Recommended



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
30~	:±0.30	±2°	PART NO.	TITLE:
10~30	:±0.20		7070-ZS-26	按键开关 Key Switch
~10	:±0.15		DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm	CHED: Olvia		
MATERILA	— — —	APPD: Ava		
FINISH	— — —		SCALE	SHEET
			N:A	1/1