








	RoHS							<table border="1"><tr><td>序号</td><td>品名</td><td>材质</td></tr><tr><td>①</td><td>ZH1.5直针WTB胶芯</td><td>PA66 UL94V-0 米色 白色</td></tr><tr><td>②</td><td>ZH1.5直针WTB端子</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr></table>						序号	品名	材质	①	ZH1.5直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色	②	ZH1.5直针WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																										
序号	品名	材质																																																																														
①	ZH1.5直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色																																																																														
②	ZH1.5直针WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																																														
F																																																																																
E																																																																																
D																																																																																
C	技术指标(Technical Index): 1.温度范围(Temperature range):-25° C~+85° C. 2.额定电压(Rated voltage):100V, AC. 3.额定电流(Rated current):1.0A AC, DC. 4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ . 5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ. 6.耐压值(Withstanding voltage):500V AC/minute. 7.产品料号(Product material No.):								适用线路板(PCB LAYOUT)																																																																							
B									<table border="1"><thead><tr><th>CKT</th><th>A</th><th>B</th><th>CKT</th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>1.5</td><td>4.5</td><td>12</td><td>16.5</td><td>19.5</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0</td><td>6.0</td><td>13</td><td>18.0</td><td>21.0</td></tr><tr><td>4</td><td>4.5</td><td>7.5</td><td>14</td><td>19.5</td><td>22.5</td></tr><tr><td>5</td><td>6.0</td><td>9.0</td><td>15</td><td>21.0</td><td>24.0</td></tr><tr><td>6</td><td>7.5</td><td>10.5</td><td>16</td><td>22.5</td><td>25.5</td></tr><tr><td>7</td><td>9.0</td><td>12.0</td><td>17</td><td>24.0</td><td>27.0</td></tr><tr><td>8</td><td>10.5</td><td>13.5</td><td>18</td><td>25.5</td><td>28.5</td></tr><tr><td>9</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>19</td><td>27.0</td><td>30.0</td></tr><tr><td>10</td><td>13.5</td><td>16.5</td><td>20</td><td>28.5</td><td>31.5</td></tr><tr><td>11</td><td>15.0</td><td>18.0</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CKT	A	B	CKT	A	B	2	1.5	4.5	12	16.5	19.5	3	3.0	6.0	13	18.0	21.0	4	4.5	7.5	14	19.5	22.5	5	6.0	9.0	15	21.0	24.0	6	7.5	10.5	16	22.5	25.5	7	9.0	12.0	17	24.0	27.0	8	10.5	13.5	18	25.5	28.5	9	12.0	15.0	19	27.0	30.0	10	13.5	16.5	20	28.5	31.5	11	15.0	18.0			
CKT	A	B	CKT	A	B																																																																											
2	1.5	4.5	12	16.5	19.5																																																																											
3	3.0	6.0	13	18.0	21.0																																																																											
4	4.5	7.5	14	19.5	22.5																																																																											
5	6.0	9.0	15	21.0	24.0																																																																											
6	7.5	10.5	16	22.5	25.5																																																																											
7	9.0	12.0	17	24.0	27.0																																																																											
8	10.5	13.5	18	25.5	28.5																																																																											
9	12.0	15.0	19	27.0	30.0																																																																											
10	13.5	16.5	20	28.5	31.5																																																																											
11	15.0	18.0																																																																														
A	<table border="1"><thead><tr><th>REV</th><th>DATE</th><th>MODIFICATION DESCRIPTION</th><th>CHANGE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>								REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE					<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OPERATION</th><th rowspan="2">DRAW</th><th rowspan="2">SCALE</th><th rowspan="2">FIT</th><th colspan="2" rowspan="2">深圳市连盛精密连接器有限公司</th></tr><tr><th>X.X</th><th>±0.30</th></tr></thead><tbody><tr><td>X.XX</td><td>±0.20</td><td>CHECK</td><td>UNIT</td><td>mm</td><td>PART NO.</td><td>1130700025</td></tr><tr><td>X.XXX</td><td>±0.10</td><td rowspan="2">APPROVE</td><td>SIZE</td><td>A4</td><td>TITLE:</td><td>ZH-NA</td></tr><tr><td>Angle</td><td>±3°</td><td>SHEET</td><td>1/1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DIM</td><td>TOL</td><td>PROJ.</td><td>◆◀▶</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司		X.X	±0.30	X.XX	±0.20	CHECK	UNIT	mm	PART NO.	1130700025	X.XXX	±0.10	APPROVE	SIZE	A4	TITLE:	ZH-NA	Angle	±3°	SHEET	1/1			DIM	TOL	PROJ.	◆◀▶																							
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE																																																																													
OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																																																											
X.X	±0.30																																																																															
X.XX	±0.20	CHECK	UNIT	mm	PART NO.	1130700025																																																																										
X.XXX	±0.10	APPROVE	SIZE	A4	TITLE:	ZH-NA																																																																										
Angle	±3°		SHEET	1/1																																																																												
DIM	TOL	PROJ.	◆◀▶																																																																													

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

- [illegible]

[illegible]