







PH2.0mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
PH2.0mm-2P-WT	2.00	4.70	8.00
PH2.0mm-3P-WT	4.00	6.70	10.00
PH2.0mm-4P-WT	6.00	8.70	12.00
PH2.0mm-5P-WT	8.00	10.70	14.00
PH2.0mm-6P-WT	10.00	12.70	16.00
PH2.0mm-7P-WT	12.00	14.70	18.00
PH2.0mm-8P-WT	14.00	16.70	20.00
PH2.0mm-9P-WT	16.00	18.70	22.00
PH2.0mm-10P-WT	18.00	20.70	24.00
PH2.0mm-11P-WT	20.00	22.70	26.00
PH2.0mm-12P-WT	22.00	24.70	28.00
PH2.0mm-13P-WT	24.00	26.70	30.00
PH2.0mm-14P-WT	26.00	28.70	32.00
PH2.0mm-15P-WT	28.00	30.70	34.00
PH2.0mm-16P-WT	30.00	32.70	36.00

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。
- 2: 电气性能:
 - 2-1. 额定电流: 2.0A
 - 2-2. 额定电压: 250V
 - 2-3. 耐 电 压: 800V
 - 2-4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
 - 2-5. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{m}\Omega$
- 3: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

>20	±0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	±0.2	①	方针	n	黄铜	高温亮锡	GP PAS
>3≤10	±0.15	②	塑件	1	LCP	/	GP PAS
3≤	±0.1	③	焊片	2	黄铜	高温亮锡	GP PAS
尺寸范围	公差						
设计	产品名称 PH2.0mm-5P-卧贴  连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD						
审核							
批准							
单位: mm							



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD