


P.C.B LAYOUT

MX1.25mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
MX1.25mm-2P-LT	1.25	3.20	7.50
MX1.25mm-3P-LT	2.50	4.45	8.55
MX1.25mm-4P-LT	3.75	5.70	9.80
MX1.25mm-5P-LT	5.00	6.95	11.05
MX1.25mm-6P-LT	6.25	8.20	12.30
MX1.25mm-7P-LT	7.50	9.45	13.55
MX1.25mm-8P-LT	8.75	10.70	14.80
MX1.25mm-9P-LT	10.00	11.95	16.05
MX1.25mm-10P-LT	11.25	13.20	17.30
MX1.25mm-11P-LT	12.50	14.45	18.55
MX1.25mm-12P-LT	13.75	15.70	19.80
MX1.25mm-13P-LT	15.00	16.95	21.05
MX1.25mm-14P-LT	16.25	18.20	22.30
MX1.25mm-15P-LT	17.50	19.45	23.55
MX1.25mm-16P-LT	18.75	20.70	24.80

技术要求

1: 外观要求

1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。

1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2:电气性能:

2-1. 额度电流: 1.0A

2-2. 额定电压: 125V

2-3. 耐 电 压: 250V

2-4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$

2-5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{m}\Omega$

3: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

>20	±0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	±0.2	①	立贴针	n	黄铜	高温亮锡	GP PAS
>3≤10	±0.15	②	塑件	1	LCP	／	GP PAS
3≤	±0.1	③	左焊片	1	黄铜	高温亮锡	GP PAS
尺寸范围	公差	④	右焊片	1	黄铜	高温亮锡	GP PAS
设计		产品名称		MX1.25mm-4P-立贴			
审核							
批准							
单位: mm	 	 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD					



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD