








电路图
Circuit Diagram

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板
PCB Layout Recommended

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银		
6	推轴	1	PA66	白色		
5	盖板	1	PA66	黑色		
4	弹簧	1	碳素钢			
3	勾针	1	精密钢圈			
2	基座	1	PA66	黑色		
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银		
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR		
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd				
30~	:±0.30	±2°	PART NO. 5.8-Z-TP-26S	TITLE: 按键开关 Key Switch		
10~30:	±0.20					
~10:	±0.15					
UNITS	mm	DESIGN:	Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED:	Olvia			
FINISH	— — —	APPD:	Ava			
					SCALE N:A	SHEET 1/1