

## 特点

- 母接头到母接头连接器适配器
- 隔板、带 abs 绝缘
- 50 欧姆连接器
- 镀镍主体、螺母和垫圈以及镀金中心触点

## 直向 50Ω Coax adapter 电缆插座到了方向性插座 4GHz

RS 号: 546-3787



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

从 RS Pro、此馈通同轴连接器是通过面板安装连接为同轴电缆组件供电的可靠方式。该连接器适配器具有两个连接的宾连接器插座、还具有带可调螺母的密封隔板、用于牢固和密封连接到镶板或设备外壳中的预钻孔。此 RF 隔板插孔至插孔耦合器具有镀镍主体、螺母和垫圈、用于坚固可靠的连接器。它还具有镀金中心触点、可确保信号连接。

## 一般规格

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 适配器类型   | 双插座到双插座                          |
| 适配器类型 a | BNC                              |
| 适配器类型 b | BNC                              |
| 性别 a    | 母                                |
| 性别 b    | 母                                |
| 身体方向    | 直向                               |
| 触点镀层    | 金                                |
| 主体镀层    | 镍                                |
| 触点材料    | 黄铜                               |
| 绝缘材料    | 聚四氟乙烯                            |
| 主体材料    | 黄铜                               |
| 垫圈材料    | 黄铜                               |
| 中心触点材料  | 黄铜                               |
| 主体表面    | 镍 100μ"最小值                       |
| 垫圈表面    | 镍                                |
| 中心触点表面  | 金                                |
| 应用      | 天线连接、电缆调制解调器、电信、医疗设备、satcom、cctv |

## 电气规格

|      |             |
|------|-------------|
| 阻抗   | 50 $\Omega$ |
| 工作频率 | 4GHz        |
| 极性   | 正常          |
| 额定电压 | 500 v       |

## 机械规格

|    |         |
|----|---------|
| 长度 | 32.5 mm |
|----|---------|

## 操作环境规格

|      |               |
|------|---------------|
| 工作温度 | -40°C 至 +65°C |
|------|---------------|

## 认证

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 合规性 / 认证 | 2011/65/eu and 2015/863, |
|----------|--------------------------|



