








标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE


PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	10.00	6.10	2.50
3P	12.50	8.60	5.00
4P	15.00	11.10	7.50
5P	17.50	13.60	10.00
6P	20.00	16.10	12.50
7P	22.50	18.60	15.00
8P	25.00	21.10	17.50
9P	27.50	23.60	20.00
10P	30.00	26.10	22.50
11P	32.50	28.60	25.00
12P	35.00	31.10	27.50
13P	37.50	33.60	30.00
14P	40.00	36.10	32.50
15P	42.50	38.60	35.00
16P	45.00	41.10	37.50

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE ± 0.1)

SPECIFICATION

1. Contact resistance: $\leq 10\text{M}\Omega$
2. Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. Rated voltage: 250 V AC DC
4. Rated current: 3.0 A AC DC
5. Withstand Voltage: 1000V AC/minute
6. Temperature Range : $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座
			料号 PART NO	HCZZ0021-7
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X. xxx ± 0.10 X. xx ± 0.20 X. x ± 0.30 X. xx° ± 1° X. x° ± 3° X. ° ± 5°		单位 UNIT	MM	
张数 PART NO		1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
版本 REV		A	批准 APPROVE	赵亮亮

