

REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE

注解:

1. 材料:

主体 PA46

端子 C2680

2. 电镀要求:

端子镍底, 表面镀金

3. 使用规格:





3.1 额定电流 7A 。

3.2 接触阻抗 30mΩ。

3.3 绝缘阻抗 100MΩ。

3.4 耐压 500V AC/DC。

3.5 使用温度 -40°+85°。



PART NO: DCZ12-00F1-2011-A		MATERIAL:		东莞市高钺达电子科技有限公司 惠州市高钺达光电科技有限公司	
LOT NO:		FINSH:			
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:			
TOLERANCES: X. X=±0.35 X. XX=±0.25 X. XXX=±0.15		GENERAL ANGLE: X. X=±3.0° X. XX=±2.0°		TITLE: 立插电池座公座（短针）	
				DR: 刘 静	
				CHK: 刘 静	
APP: 刘 静		DWG NO: FP-090012		REV: A	
		SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1		