










电路图
Circuit Diagram



印制线路板
PCB Layout Recommended



1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250 \pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking

7	推轴	1	POM	白色
6	盖板	1	PC	灰色
5	弹簧	1	碳素钢	
4	勾针	1	精密钢圈	
3	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
2	嵌件	2	H65 Y=0.35mm PPA	镀银
1	基座	1	PA66	黑色
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-8585-Z		版本 REV.	A
					审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	按键开关 Key Switch		页次 SHEET	1/1
			10~30:±0.20		批准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
			~10:±0.15										
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				