







1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板
PCB Layout Recommended



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-7070-Z-75	版本 REV.	A	
			30~	:±0.30	±2°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	按键开关 Key Switch	页次 SHEET	1/1
			10~30:	±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
				~10:	±0.15			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	