


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(黑)	0.208	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(402红)	0.208	M
3	L3124013	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(白)	0.208	M
4	L3124015	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(黄)	0.208	M
5	L3124016	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(绿)	0.208	M
6	L3124017	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(蓝)	0.208	M
7	L3124019	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(紫)	0.208	M
8	T1000004	X2501-T-PN	14	PCS
9	Y1100006	A2502-07P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。



							RoHS Compliant	
				图号：	13928	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面：	6 of 7
				单位：	MM		日期：	2025-12-02
				比例：	1:1	产品名称：	XH2.5mm 带扣 端子线UL1007#24 红/黑/黄/白/绿/蓝/紫 双	
A/0	4288-13928		2025-11-04	视图：		规格型号：		审核：
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸：	A4	物料编码：	LDS254-100724-200-7P	批准：