


产品规格书

产品名称: OD7.5 黑色 PVC6 芯复合线

产品型号: XL4.26AZB+2.20A.PVC

SPECIFICATION

1. Type (型号): [26AWG(7/0.16BS*2P+AL+B)+中被+(20AWG*2C)+F+AL]*1C OD: 7.5mm 黑色/PVC
2. Construction(结构):



3. Size and Material(线规和材料):

ITEM(项目)	STANDARD(标准)		
Conductor (导体)	Material(材料)	裸铜	镀锡铜
	Size(线规)	26AWG	20AWG
	Pitch (节距)	12±1mm	18±1mm
	Construction(结构)	7/0.16	26/0.16
Insulation (绝缘)	Material(材料)	HDPE	PVC
	Average Thickness(平均厚度)	0.22mm	0.35mm
	Outer diameter(外径尺寸)	0.97±0.05mm	1.8±0.10mm
	Color (颜色)	蓝 蓝/白 绿 绿/白	
对绞	Construction(结构)	蓝-蓝/白 绿-绿/白	
	Pitch (绞距)	16±3mm	
集合绞	Construction(结构)	蓝-蓝/白 + 绿-绿/白	
	包带	铝箔	
内屏蔽	Construction (构造)	16/8/0.08 镀锡铜	红 黑
	编织密度	85%	
中被	Material(材料)	PVC	
	Outer diameter(外径尺寸)	3.8±0.1mm	
	Color (颜色)	黑色	
Cabling (成缆)	Construction(结构)	黑色网线+红 黑+棉线	
	Pitch (绞距)	200±5mm	
	包带	铝箔 包裹	
外屏蔽	Construction (构造)	16/10/0.10 镀锡铜	
	编织密度	85%	
护套 Outer	Material(材料)	PVC	
	Average Thickness(平均厚度)	0.75mm	
	Outer diameter(外径尺寸)	7.5+0.2/-0.2mm	
	Color (颜色)	黑色 (半雾面)	