





2.50 ± 0.15 (PITCH)

2~4P




SECTION A-A



Part No	CKT	A	B
XHB2.54-2PWZ-MR	2	2.5	7.5
XHB2.54-3PWZ-MR	3	5.0	10.0
XHB2.54-4PWZ-MR	4	7.5	12.5
XHB2.54-5PWZ-MR	5	10.0	15.0
XHB2.54-6PWZ-MR	6	12.5	17.5
XHB2.54-7PWZ-MR	7	15.0	20.0
XHB2.54-8PWZ-MR	8	17.5	22.5
XHB2.54-9PWZ-MR	9	20.0	25.0
XHB2.54-10PWZ-MR	10	22.5	27.5
XHB2.54-11PWZ-MR	11	25.0	30.0
XHB2.54-12PWZ-MR	12	27.5	32.5
XHB2.54-13PWZ-MR	13	30.0	35.0
XHB2.54-14PWZ-MR	14	32.5	37.5
XHB2.54-15PWZ-MR	15	35.0	40.0
XHB2.54-16PWZ-MR	16	37.5	42.5






技术指标(Technical Index):

- 1.温度范围(Temperature range): $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V,AC.
- 3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 5.耐压值(Withstanding voltage):1000V AC/minute.
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.



适用线路板(PCB LAYOUT)




序号	品名	材质
①	HA2.5弯针WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	HA2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: HA2.5弯针WTB
DECIMALS:	ANGLES:	PAR XHB2.54-NPWZ-MR
X.: ± 0.50	$\pm 1^{\circ}$	DWN Lucas
X.X: ± 0.20		CHKD Ethan
X.XX: ± 0.10		APVD Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1 UNIT:MM
		SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A




CKT (2.5mm pitch)	W	PCS/REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
2	24	350	10	3500
3				
4				
5	32	350	8	2800
6				
7				
8	44	350	6	2100
9				
10				
11	56	350	5	1750
12				
13				
14				
15				
16				

NOTE(注):

- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
- 2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
- 3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
- 4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料: 透明防静电 PS, 冷封.)
- 5.THICKNESS: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.)
- 6.PACKING LENGTH PER REEL: 5.952 METERS. (每卷包装长度: 5.952米.)
- 7.COMPONENT LOAD PER REEL: 350 PCS. (每卷包装数量: 350只, 前后各空11只.)
- 8.纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
- 9.纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.



纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32



CKT (2.5mm pitch)	B0	W	F	s
2	7.80	24	11.50	
3	10.30			
4	12.80			
5	15.30	32	14.20±0.10	28.40
6	17.80			
7	20.30			
8	22.80	44	20.20±0.10	40.40
9	25.30			
10	27.80			
11	30.30	56	26.2±0.10	52.40
12	32.80			
13	35.30			
14	37.80			
15	40.30			
16	42.80			

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 XunPu	TITLE: HA2.5毫米WTB载带包装	
			PAR	XHB2.54—NPWZ—MR
DECIMALS:	ANGLES:		DWN	Lucas
X.:±0.50	±1°		CHKD	Ethan
X.X:±0.25			APVD	Jacob
X.XX:±0.15		SCALE:1:1	UNIT:MM	
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A